

段差部用 漏れたままで補修【マホータイ オリステープLセット】



セット内容 ・マホータイ ・オリステープ
 ・オリスチール ・手袋

材質 ・マホータイ：特殊レジン含浸グラスファイバーテープ
 ・オリステープ：仮止用合成ゴム
 ・オリスチール：2種混練式エポキシパテ（ステンレス粉入）

【給湯用】

給湯（50℃～80℃位）の場合はこちらのセットをご使用下さい。通常品番の末尾に“H”と付けると給湯用品番になります。（ex.MTRL25-5H）
 φ25・φ50用のサイズを除き受注生産品です。



商品コード	品番	適用パイプ径	耐圧	耐熱	内容				希望小売価格
					マホータイ	オリステープ	オリスチール	手袋	
102-001-01	MTRL 25-5	φ25まで	0.5MPaまで	常温	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	OSTL 25-5	カット片	1組	¥8,900
102-002-01	MTRL 40-5	φ40まで	0.5MPaまで	常温	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	OSTL 40-5	カット片	1組	¥9,400
102-003-01	MTRL 50-5	φ50まで	0.5MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTL 50-5	カット片	1組	¥13,000
102-004-01	MTRL 65-5	φ65まで	0.5MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTL 65-5	カット片	1組	¥14,300
102-005-01	MTRL 75-3	φ75まで	0.3MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTL 75-3	カット片	1組	¥15,000
102-006-01	MTRL 75-5	φ75まで	0.5MPaまで	常温	MT-415 (10cm幅x4.5m長)	OSTL 75-5	カット片	4組	¥27,300
102-007-01	MTRL 100-1	φ100まで	0.1MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTL 100-1	カット片	1組	¥15,600
102-008-01	MTRL 100-5	φ100まで	0.5MPaまで	常温	MT-415 (10cm幅x4.5m長)	OSTL 100-5	カット片	4組	¥29,900
102-009-01	MTRL 125-5	φ125まで	0.5MPaまで	常温	MT-420 (10cm幅x6.0m長)	OSTL 125-5	カット片	4組	¥37,700
102-010-01	MTRL 150-5	φ150まで	0.5MPaまで	常温	MT-430 (10cm幅x9.0m長)	OSTL 150-5	カット片	4組	¥49,400
102-011-01	MTRL 200-5	φ200まで	0.5MPaまで	常温	MT-430 (10cm幅x9.0m長)	OSTL 200-5	カット片	4組	¥55,000
102-012-01	MTRL 250-5	φ250まで	0.5MPaまで	常温	MT-440 (10cm幅x12.0m長)	OSTL 250-5	カット片	4組	¥69,700

◆施工条件：施工箇所段差部、傷口φ10未満のピンホール、流体は常温（50℃以下）の水、施工時圧力0.5MPa未満
 ※MTRL100-1は0.1MPa未満、MTRL75-3は0.3MPa未満が施工条件です。

◆施工箇所（傷口）1箇所につき、1セットご使用下さい。

◆大口径の配管には複数個使用し、巻き足して施工も可能です。（ex.MTRL200-5を2セット使用→φ400の配管補修が可能）

◆保証期限：製造より2年


マホータイ オリステープ Lセットの 作業手順概要

施工の際は、必ず商品添付の取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。

施工動画は
こちらから
CHECK!!




1




水漏れ箇所を中心に、汚れを落とします。また、サビはヤスリや金ブラシ等で、出来るだけ管の地肌が出るまで削り落とします。

2




オリスチールをグレーになるまでこねて棒状に伸ばし、吹き出し部に合わせ目が来るよう、段差部に一周埋め込みます。

3



オリステープの粘着テープをオリスチールのすぐ横からパイプ側で巻き始めます。ゴムテープが出たら、その場で十分に伸ばしながら2～3巻きします。

4




少しずつずらしながら、オリスチールの上、段差部の上へと巻き進んでいきます。はみ出るオリスチールを覆うように巻くのがコツです。巻き終わりに粘着テープで固定します。

5




止水が出来たら、次に付属の手袋を着用し、アルミパックの中からマホータイを取り出します。用意した水に10秒程浸し、水を浸み渡させます。

6



マホータイを水から取り出し、オリステープを包むように巻いていきます。平均的に3～4周を目安に緩まない程度に巻きます。緩みやたるみが生じた際は180度ねじって締め付けます。

7



巻き終わったら、巻いた方向に2～3分程なでつけるように絞り込んで下さい。（内部の樹脂の一体化を促し、強度が増します）この時、手袋に水をつけると巻きやすくなります。

※付属の手袋は、生産時期やロットにより材質が異なる場合がございます。施工には問題ございません。